



	g	C	D	F	K
1S、1.5S	35	43.5	50.5	25	0
2S	47	56.5	64	27	2
2.5S	47	70.5	77.5	27	2
3S	61	83.5	91	27	2

1 S ヘルールのガスケットは、膜の有効径の都合上 1.5 S のものをご使用下さい。

大電流用接点容量

MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) , DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量

LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
④	Ferrule ヘルール	SUS316		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品 Sanitary Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 P K マイクロスイッチ1接点付サニタリ圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール B φ100		DATE 2024.09.06	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±		DRWG NO. 図番 MS28BUSY100E PKFE-001		QTY.

